

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s kliznim vratima s prozorčićem, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940207 1000
GTIN	4062406070113
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 80×20G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Dio isporuke:

Ormar s policama.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Korisna visina	863 mm
ComfortClose	ne
Fronte za ormar	Klizna vrata s prozorom
Širina u G	80

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Težina	114 kg
Visina	1000 mm
Broj polica	4
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
širina	2000 mm
Dubina	500 mm
Pozicioniranje drške	gore
Dubina u G	20
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 80X20	951980 80X20
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940652 125
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 150 mm	940652 150
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 80G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40

Podnožje s uklonjivim poklopcem, dubina 20G,Visina 150 mm širina korpusa u G 80	958146 80
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Ladica za ormare s kliznim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940652 75
Ladica za ormare s kliznim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 100 mm	940652 100
Ladica za ormare s kliznim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 300 mm	940652 300
Ladica za ormare s kliznim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 200 mm	940652 200
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 80X20	951985 80X20