

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s ladicom, kliznim vratima od punog lima, 36×14G, visina: 1250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940225 1250
GTIN	4062406070250
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Opremljen ormar u 80×20G, s ladicama 36×14G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

**Dio isporuke:**

Ormar s policama i ladicama.

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Visina	1250 mm
--------	---------

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Korisna širina ladica	900 mm
Broj polica	4
Pozicioniranje drške	gore
Korisna visina	1113 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
ComfortClose	ne
Težina	144 kg
Korisna dubina ladica	350 mm
širina	2000 mm
Broj ladica	2
Dubina	500 mm
Korisna površina ladice u G	36×14
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Širina u G	80
Korisna dubina ladica u G	14
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Korisna širina ladica u G	36
Dubina u G	20
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×14G
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKlizna vrata, širina 80G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Ladica za ormare s kliznim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940652 75
Ladica za ormare s kliznim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 200 mm	940652 200
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 80X20	951980 80X20
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Ladica za ormare s kliznim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940652 125
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Ladica za ormare s kliznim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 150 mm	940652 150
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 80X20	951985 80X20
Ladica za ormare s kliznim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 100 mm	940652 100
Ladica za ormare s kliznim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 300 mm	940652 300
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40