

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s ladicom, kliznim vratima od punog lima, 36×14G, visina: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940225 1500
GTIN	4062406070267
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 80×20G, s ladicama 36×14G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

Dio isporuke:

Ormar s policama i ladicama.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Težina	174 kg
--------	--------

Korisna dubina ladica	350 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Dubina	500 mm
Korisna dubina ladica u G	14
Korisna širina ladica u G	36
Broj ladica	2
Dubina u G	20
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Korisna površina ladice u G	36×14
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Broj polica	6
Pozicioniranje drške	gore
Korisna širina ladica	900 mm
širina	2000 mm
Visina	1500 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Širina u G	80
ComfortClose	ne
Korisna visina	1363 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×14G
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKlizna vrata, širina 80G Za visinu ormara 1500 mm	940515 1500
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Ladica za ormare s kliznim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 150 mm	940652 150
Ladica za ormare s kliznim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 100 mm	940652 100
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 80X20	951985 80X20
Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F	940559 F
Ladica za ormare s kliznim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 200 mm	940652 200
Ladica za ormare s kliznim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940652 75
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Ladica za ormare s kliznim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940652 125
Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 80X20	951980 80X20
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Ladica za ormare s kliznim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 300 mm	940652 300