

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s ladicom, kliznim vratima s prozorčićem, 36×14G, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 940227 1000 |
| GTIN | 4062406070311 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 80×20G, s ladicama 36×14G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

Dio isporuke:

Ormar s policama i ladicama.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------|---------|
| Visina | 1000 mm |
| Korisna dubina ladica u G | 14 |
| Korisna površina ladice u G | 36×14 |

| | |
|--|--|
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % |
| širina | 2000 mm |
| Širina u G | 80 |
| Broj ladica | 2 |
| Dubina | 500 mm |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg |
| Broj polica | 4 |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | da |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg |
| Korisna širina ladica | 900 mm |
| Korisna širina ladica u G | 36 |
| Dubina u G | 20 |
| Pozicioniranje drške | gore |
| Težina | 130 kg |
| Korisna visina | 863 mm |
| Korisna dubina ladica | 350 mm |
| ComfortClose | ne |
| Debljina materijala | 0,9 mm |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1000 kg |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G | 36×14G |
| Vrsta proizvoda | Ormar s policama |

Pribor

| | |
|--|------------------|
| Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg | 950180 75 |
| Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 300 mm | 940652 300 |
| Set nosača polica za ormare GridLine20-dijelni tip F | 940559 F |
| Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40 | 940552 40 |
| Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 100 mm | 940652 100 |
| Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40 | 940550 40 |
| Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm | 940652 75 |
| Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40 | 940560 40 |
| Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 80X20 | 951985 80X20 |
| Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 200 mm | 940652 200 |
| Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 150 mm | 940652 150 |
| Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKlizna vrata, širina 80G Za visinu ormara 1000/1250 mm | 940515 1000/1250 |
| Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 80X20 | 951980 80X20 |
| Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm | 940652 125 |
| Maska za bravu za GridLine tip GP21 | 914227 GP21 |
| Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40 | 940590 40 |