

Garant GRIDLINE

Gornji ormar s ladicom, kliznim vratima od punog lima, 36×14G, visina: 750mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940235 750
GTIN	4062406070359
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 80×20G, s ladicama 36×14G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

Dio isporuke:

Ormar s policama i ladicama.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Visina	750 mm
Korisna širina ladica	900 mm
Korisna visina	613 mm

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Broj ladica	2
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Korisna širina ladica u G	36
Dubina u G	20
Dubina	500 mm
Broj polica	2
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
širina	2000 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Pozicioniranje drške	ispod
Težina	107 kg
Korisna površina ladice u G	36×14
ComfortClose	ne
Korisna dubina ladica	350 mm
Širina u G	80
Korisna dubina ladica u G	14
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×14G
Građ. vrsta ormara	Čeljusni ormar
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940652 75
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sklizna vrata, širina 80G Za visinu ormara 750/800 mm	940515 750/800
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 100 mm	940652 100
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940652 125
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 150 mm	940652 150
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 300 mm	940652 300
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Set nosača polica za ormare GridLine 20-dijelni tip F	940559 F
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 200 mm	940652 200