



Sustav za brzo stezanje Schienenfix osnovna garnitura, tip: 250



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	494451 250
GTIN	2050001773258
Razred artikla	49K

Opis

Izvedba:

Modularne i fleksibilne garniture široke primjene od vrlo kvalitetnog aluminija s izdržljivim Hardcoat premazom površine. Sve ponuđene garniture može se specifično nadograđivati.

Odgovara:

Svi GARANT mjerni mikroskopi i svi mjerni strojevi s T utorima od 6/11 mm. Ostale inačice izvedbe i utorne matice dostupne na upit. Za širine stola ≥ 200 mm.

Dio isporuke:

Ozubljene tračne vodilice s finim zubima, podizne vilice, utorne matice, opružni držač desno/lijevo, vijci.

Tehnički opis

Duljina osnovne vodilice (jednostrano ozubljenje)	250 mm
Duljina opružnog stezača	60 mm
Duljina poprečne vodilice (obostrano ozubljenje)	100 mm
Vrsta proizvoda	Stezni set

Pribor

Garniture za dogradnju tip R	494460 R
------------------------------	----------

Garniture za dogradnju tip S	494470 S
Garniture za dogradnju tip P	494460 P
Set za pričvršćivanje za br. 494470 / 494471	494475