

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 900mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940801 900
GTIN	4062406070410
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljen ormar u 20×20G. Odgovarajuće ladice: 16×16G (molimo, zasebno naručiti)  
Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključiti s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.  
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Korisna visina	745 mm
Visina	900 mm
Težina	30 kg
ComfortClose	ne

Dubina u G	20
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina	500 mm
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Pozicioniranje drške	gore
Širina u G	20
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
širina	500 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 100 mm	940640 100
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 150 mm	940640 150
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 200 mm	940640 200
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940560 20

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 300 mm	940640 300
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940552 20
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940550 20
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 75 mm	940640 75
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 125 mm	940640 125