

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 900mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940803 900
GTIN	4062406070472
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljen ormar u 20×20G. Odgovarajuće ladice: 16×16G (molimo, zasebno naručiti)  
Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključiti s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.  
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Dubina u G	20
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Širina u G	20
Visina	900 mm

Pozicioniranje drške	gore
širina	500 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Težina	30 kg
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Korisna visina	745 mm
ComfortClose	ne
Dubina	500 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 75 mm	940640 75
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940552 20
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940560 20
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940550 20
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 125 mm	940640 125

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 150 mm	940640 150
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 200 mm	940640 200
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 100 mm	940640 100
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 300 mm	940640 300