

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 1250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940803 1250
GTIN	4062406070496
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljen ormar u 20×20G. Odgovarajuće ladice: 16×16G (molimo, zasebno naručiti)  
Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.  
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Pozicioniranje drške	gore
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Težina	38 kg

Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Visina	1250 mm
Dubina u G	20
Širina u G	20
ComfortClose	ne
Korisna visina	1095 mm
širina	500 mm
Dubina	500 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 150 mm	940640 150
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940560 20
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 75 mm	940640 75
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 300 mm	940640 300
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940552 20
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 100 mm	940640 100

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 125 mm	940640 125
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 200 mm	940640 200
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 1250 mm	940501 1250
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20	940550 20