

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940803 1000
GTIN	4062406070489
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljen ormar u 20×20G. Odgovarajuće ladice: 16×16G (molimo, zasebno naručiti)  
Prihvatač policu u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.  
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Dubina u G	20
Visina	1000 mm
širina	500 mm
Širina u G	20

Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Pozicioniranje drške	gore
Dubina	500 mm
Težina	32 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna visina	845 mm
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
ComfortClose	ne
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 300 mm	940640 300
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 150 mm	940640 150
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 200 mm	940640 200
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 75 mm	940640 75
	940640 125

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 125 mm

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 20

940560 20

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm

940501 900/1000

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 20G Prednja visina ladice 100 mm

940640 100

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 20

940552 20