

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940821 1500
GTIN	4062406070564
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 30×20G. Odgovarajuće ladice: 26×16G (molimo, zasebno naručiti)
Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Širina	750 mm
Širina u G	30
ComfortClose	ne
Dubina	500 mm

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Težina	56 kg
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Pozicioniranje drške	gore
Visina	1500 mm
Korisna visina	1345 mm
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Dubina u G	20
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940641 75
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940641 150
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
	940510 1500

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 1500 mm

Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940590 30

Ladica za ormar s krilnim vratima,širina 30G Prednja visina ladice 125 mm

940641 125

Ladica za ormar s krilnim vratima,širina 30G Prednja visina ladice 100 mm

940641 100

Ladica za ormar s krilnim vratima,širina 30G Prednja visina ladice 300 mm

940641 300

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 1500 mm

940501 1500

Ladica za ormar s krilnim vratima,širina 30G Prednja visina ladice 200 mm

940641 200