

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940821 2000
GTIN	4062406070571
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 30×20G. Odgovarajuće ladice: 26×16G (molimo, zasebno naručiti)
Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Širina	750 mm
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Širina u G	30
ComfortClose	ne

Dubina u G	20
Pozicioniranje drške	u sredini
Težina	71 kg
Dubina	500 mm
Korisna visina	1845 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Visina	2000 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940641 125
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940641 75
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
	940641 300

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm

940641 100

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940552 30

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm

940641 200

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm

940641 150

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 2000 mm

940501 2000

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 2000 mm

940510 2000