

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 900mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940821 900
GTIN	4062406070533
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 30×20G. Odgovarajuće ladice: 26×16G (molimo, zasebno naručiti)
Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Korisna visina	745 mm
Pozicioniranje drške	gore
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Težina	39 kg

Visina	900 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
ComfortClose	ne
Dubina	500 mm
Dubina u G	20
širina	750 mm
Širina u G	30
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940641 150
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940641 125
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940641 200
	940641 75

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm

940641 300

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 900 mm

940510 900

Pomična ručka za GridLine tip GP11

914226 GP11

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm

940641 100

Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940590 30

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940560 30

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940552 30