

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 1250mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940823 1250
GTIN	4062406070625
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 30×20G. Odgovarajuće ladice: 26×16G (molimo, zasebno naručiti)
Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključiti s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Dubina u G	20
Širina u G	30
Korisna visina	1095 mm
Dubina	500 mm

Pozicioniranje drške	gore
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Visina	1250 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
ComfortClose	ne
širina	750 mm
Težina	49 kg
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 1250 mm	940501 1250
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940641 200
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940641 75

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940641 100
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940641 150
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940641 300
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940641 125