

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940823 1000
GTIN	4062406070618
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 30×20G. Odgovarajuće ladice: 26×16G (molimo, zasebno naručiti)
Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna visina	845 mm
širina	750 mm

Širina u G	30
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Težina	42 kg
Dubina	500 mm
Visina	1000 mm
Pozicioniranje drške	gore
Dubina u G	20
ComfortClose	ne
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940641 100
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940641 300
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
	940641 125

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine s Krilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm

940501 900/1000

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940552 30

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm

940641 75

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm

940641 150

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm

940641 200

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940550 30