

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 750mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940823 750
GTIN	4062406070588
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljen ormar u 30×20G. Odgovarajuće ladice: 26×16G (molimo, zasebno naručiti)  
Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.  
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Dubina	500 mm
Korisna visina	595 mm
ComfortClose	ne
Širina u G	30

Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Pozicioniranje drške	gore
širina	750 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Visina	750 mm
Težina	34 kg
Dubina u G	20
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940641 125
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 30G Za visinu ormara 750/800 mm	940510 750/800
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 750/800 mm	940501 750/800
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940641 150
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940641 300
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940641 75
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940641 100
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940641 200