

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 800mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940841 800
GTIN	4062406070663
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 40×20G. Odgovarajuće ladice: 36×16G (molimo, zasebno naručiti)
Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Korisna visina	645 mm
Visina	800 mm
ComfortClose	ne
Težina	42 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da

Dubina u G	20
Pozicioniranje drške	gore
Širina u G	40
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Dubina	500 mm
širina	1000 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 750/800 mm	940501 750/800
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 300 mm	940642 300
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940642 75
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 750/800 mm	940511 750/800

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 150 mm	940642 150
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 100 mm	940642 100
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 200 mm	940642 200
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940642 125
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40