

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 750mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940841 750
GTIN	4062406070656
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljen ormar u 40×20G. Odgovarajuće ladice: 36×16G (molimo, zasebno naručiti)  
Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključiti s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.  
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Korisna visina	595 mm
Širina u G	40
Težina	41 kg
ComfortClose	ne
Visina	750 mm
širina	1000 mm

Pozicioniranje drške	gore
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Dubina	500 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Dubina u G	20
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 300 mm	940642 300
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 750/800 mm	940511 750/800
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 150 mm	940642 150
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940642 125
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
	940642 100

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 100 mm

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940560 40

Pomična ručka za GridLine tip GP11

914226 GP11

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 750/800 mm

940501 750/800

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 200 mm

940642 200

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm

940642 75