

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 900mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940843 900
GTIN	4062406070748
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 40×20G. Odgovarajuće ladice: 36×16G (molimo, zasebno naručiti)
Prihvatač policu u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Težina	46 kg
Visina	900 mm
Širina u G	40
Dubina	500 mm

Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
širina	1000 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Pozicioniranje drške	gore
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Korisna visina	745 mm
ComfortClose	ne
Dubina u G	20
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 100 mm	940642 100
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 300 mm	940642 300

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 150 mm	940642 150
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 200 mm	940642 200
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 900 mm	940511 900
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940642 75
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940642 125