

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940843 2000
GTIN	4062406070786
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljen ormar u 40×20G. Odgovarajuće ladice: 36×16G (molimo, zasebno naručiti)  
Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.  
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Dubina u G	20
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Visina	2000 mm
Korisna visina	1845 mm

Težina	81 kg
ComfortClose	ne
Dubina	500 mm
Širina u G	40
Pozicioniranje drške	u sredini
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
širina	1000 mm
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 200 mm	940642 200
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 150 mm	940642 150
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 300 mm	940642 300
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 2000 mm	940511 2000
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 100 mm	940642 100
	940642 75

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940550 40

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940552 40

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940560 40

Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940590 40

Pomična ručka za GridLine tip GP11

914226 GP11

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm

940642 125

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine s Krilna vrata Za visinu ormara 2000 mm

940501 2000