

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 800mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940843 800
GTIN	4062406070731
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljen ormar u 40×20G. Odgovarajuće ladice: 36×16G (molimo, zasebno naručiti)  
Prihvati polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključiti s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.  
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Visina	800 mm
Širina u G	40
Pozicioniranje drške	gore
Korisna visina	645 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom

ComfortClose	ne
Dubina u G	20
Težina	42 kg
širina	1000 mm
Dubina	500 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940642 75
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 150 mm	940642 150
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 200 mm	940642 200
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 750/800 mm	940501 750/800
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 100 mm	940642 100
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40

Komplet rasvjete Extended za ormara GridLine sKrilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 750/800 mm	940511 750/800
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940642 125
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 300 mm	940642 300
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11