

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940843 1500
GTIN	4062406070779
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 40×20G. Odgovarajuće ladice: 36×16G (molimo, zasebno naručiti)
Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključiti s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Dubina u G	20
Dubina	500 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Pozicioniranje drške	gore

ComfortClose	ne
Širina u G	40
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Visina	1500 mm
širina	1000 mm
Težina	65 kg
Korisna visina	1345 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 1500 mm	940501 1500
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940642 75
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 300 mm	940642 300
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 150 mm	940642 150
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
	940511 1500

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 1500 mm

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 200 mm

940642 200

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 100 mm

940642 100

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm

940642 125

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940552 40

Pomična ručka za GridLine tip GP11

914226 GP11

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940560 40

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940550 40