

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 1500mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 940841 1500 |
| GTIN | 4062406070700 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 40×20G. Odgovarajuće ladice: 36×16G (molimo, zasebno naručiti)
Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

| | |
|----------------|---------|
| Dubina u G | 20 |
| ComfortClose | ne |
| Korisna visina | 1345 mm |
| Visina | 1500 mm |

| | |
|--|--|
| Fronte za ormar | Krilna vrata od punog lima |
| Dubina | 500 mm |
| Širina u G | 40 |
| Građ. vrsta ormara | Osnovni ormar |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | da |
| širina | 1000 mm |
| Pozicioniranje drške | gore |
| Težina | 65 kg |
| Izvedba | za individualno opremanje |
| Debljina materijala | 0,9 mm |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1000 |
| Kut otvaranja vrata | 250 stupanj |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta proizvoda | Ormar s policama |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm | 940642 75 |
| Pomična ručka za GridLine tip GP11 | 914226 GP11 |
| Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40 | 940590 40 |
| Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40 | 940550 40 |
| Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 300 mm | 940642 300 |
| Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 100 mm | 940642 100 |

| | |
|---|-------------|
| Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40 | 940560 40 |
| Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 1500 mm | 940511 1500 |
| Ladica za ormar s krilnim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 200 mm | 940642 200 |
| Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40 | 940552 40 |
| Ladica za ormar s krilnim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 125 mm | 940642 125 |
| Ladica za ormar s krilnim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 150 mm | 940642 150 |
| Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 1500 mm | 940501 1500 |