

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 1250mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940841 1250
GTIN	4062406070694
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 40×20G. Odgovarajuće ladice: 36×16G (molimo, zasebno naručiti)
Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutrašnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Korisna visina	1095 mm
širina	1000 mm
Dubina u G	20

Visina	1250 mm
Dubina	500 mm
ComfortClose	ne
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Širina u G	40
Pozicioniranje drške	gore
Težina	57 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 200 mm	940642 200
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940642 75
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 150 mm	940642 150
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 100 mm	940642 100

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 300 mm	940642 300
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 1250 mm	940501 1250
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940642 125