

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 750mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940843 750
GTIN	4062406070724
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 40×20G. Odgovarajuće ladice: 36×16G (molimo, zasebno naručiti)
Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključiti s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Visina	750 mm
ComfortClose	ne
širina	1000 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar

Širina u G	40
Pozicioniranje drške	gore
Dubina u G	20
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Korisna visina	595 mm
Dubina	500 mm
Težina	41 kg
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 200 mm	940642 200
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940642 75
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 150 mm	940642 150
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 100 mm	940642 100
Ladica za ormar s krilnim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940642 125
	940511 750/800

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 40G Za visinu ormara 750/800 mm

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940550 40

Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940590 40

Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 750/800 mm

940501 750/800

Ladica za ormar s krilnim vratima,širina 40G Prednja visina ladice 300 mm

940642 300

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40

940552 40

Pomična ručka za GridLine tip GP11

914226 GP11