

**Ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 1200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949501 1200
GTIN	4062406081911
Razred artikla	92S

**Opis****Izvedba:**

Korpus i vrata od čeličnog lima, moguć prihvat polica s rasterom od 40 mm. Vrata na unutarnoj strani pojačana i mogu se zaključati s pomoću pomične ručice s **cilindričnom bravom sa zatikom**. Detaljnije informacije o zaključavanju pogledajte br. 950050 – 950060. S krilnim vratima od punog lima.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
širina	1000 mm
Težina	36 kg

Dubina	400 mm
Broj polica	2
Korisna visina	1040 mm
Pozicioniranje drške	gore
Visina	1200 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	60 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	500 kg
Kut otvaranja vrata	225 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	40 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta proizvoda	Ormar s mapama

---

## Pribor

Dodatna polica tip 1000	949514 1000
-------------------------	-------------