

HOLEX**Ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 1200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949503 1200
GTIN	4062406080570
Razred artikla	92S

Opis**Izvedba:**

Korpus i vrata od čeličnog lima, moguć prihvat polica s rasterom od 40 mm. Vrata na unutrašnjoj strani pojačana i mogu se zaključati s pomoću pomične ručice s **cilindričnom bravom sa zatikom**. Detaljnije informacije o zaključavanju pogledajte br. 950050 – 950060. S krilnim vratima s prozorčićem (polikarbonatno staklo).

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
širina	1000 mm
Broj polica	2
Korisna visina	1040 mm

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina	400 mm
Visina	1200 mm
Pozicioniranje drške	gore
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	60 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	500 kg
Kut otvaranja vrata	225 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	40 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta proizvoda	Ormar s mapama

Pribor

Dodatna polica tip 1000	949514 1000
-------------------------	-------------