

**Ormar bez vrata, visina: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949506 2000
GTIN	4062406082017
Razred artikla	92S

**Opis****Izvedba:**

Korpus i vrata od čeličnog lima, moguć prihvat polica s rasterom od 40 mm. Vrata na unutarnoj strani pojačana i mogu se zaključati s pomoću pomične ručice s **cilindričnom bravom sa zatikom**. Detaljnije informacije o zaključavanju pogledajte br. 950050 – 950060. Bez vrata, kao otvoreni ormar s policama.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Fronte za ormar	otvorena
Broj polica	4
Korisna visina	1840 mm
Visina	2000 mm

Dubina	400 mm
širina	1000 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	60 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	500 kg
Podešavanje visine u rasteru	40 mm
Odabir boje	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta proizvoda	Ormar s mapama

---

## Pribor

Dodatna polica tip 1000	949514 1000
-------------------------	-------------