

**HOLEX****Ormar s krilnim vratima s policama, visina mm / Model: 1950/A****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 949531 1950/A |
| GTIN           | 4062406080594 |
| Razred artikla | 92S           |

**Opis****Izvedba:**

Korpus i vrata od čeličnog lima, moguć prihvat polica s rasterom od 40 mm. Vrata na unutrašnjoj strani pojačana i mogu se zaključati s pomoću pomične ručice s **cilindričnom bravom sa zatikom**. Kompletno s **4 police** od pocinčanog lima.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Težina               | 74 kg     |
| širina               | 950 mm    |
| Broj polica          | 4         |
| Korisna visina       | 1820 mm   |
| Pozicioniranje drške | u sredini |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Dubina   | 430 mm                       |
| Visina   | 1950 mm                      |
| Fronte za ormar  | Krilna vrata od punog lima   |
| Model  | A                            |
| Debljina materijala  | 0,9 mm                       |
| Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 80 kg                        |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja                                       | 500 kg                       |
| Kut otvaranja vrata  | 250 stupanj                  |
| Podešavanje visine u rasteru   | 40 mm                        |
| Cilindrična brava sa zatikom   | modularni utični uložak      |
| Odabir boje  | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Vrsta proizvoda  | Ormar s mapama               |

---

## Pribor

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Dodatna polica tip 950 | 949534 950 |
|------------------------|------------|