

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 750mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940861 750
GTIN	4062406070861
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljen ormar u 50×20G.

Prihvata policu u rasteru od 25 mm. Vrata na unutrašnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Korisna visina	595 mm
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Visina	750 mm
Dubina u G	20
ComfortClose	ne
Dubina	500 mm

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Širina u G	50
Pozicioniranje drške	gore
Težina	65 kg
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
širina	1250 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940552 50
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940560 50
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940550 50
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 750/800 mm	940501 750/800
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940590 50
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 50G Za visinu ormara 750/800 mm	940512 750/800