

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 800mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940861 800
GTIN	4062406070878
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 50×20G.

Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Dubina	500 mm
ComfortClose	ne
Korisna visina	645 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
širina	1250 mm
Dubina u G	20
Visina	800 mm

Težina	68 kg
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Pozicioniranje drške	gore
Širina u G	50
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940590 50
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 50G Za visinu ormara 750/800 mm	940512 750/800
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940560 50
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940550 50
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 750/800 mm	940501 750/800
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940552 50
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11