

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940861 1000
GTIN	4062406070892
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 50×20G.

Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Širina	1250 mm
Pozicioniranje drške	gore
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Dubina	500 mm

Težina	78 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Širina u G	50
Korisna visina	845 mm
ComfortClose	ne
Visina	1000 mm
Dubina u G	20
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940552 50
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940550 50
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940560 50
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940590 50
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 50G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940512 1000/1250