

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 1250mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940863 1250
GTIN	4062406070977
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 50×20G.

Prihvata police u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
širina	1250 mm
Dubina	500 mm
Korisna visina	1095 mm

Pozicioniranje drške	gore
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Težina	91 kg
Fronte za ormar	Krilna vrata s prozorom
Visina	1250 mm
ComfortClose	ne
Dubina u G	20
Širina u G	50
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 50G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940552 50
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940560 50
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940590 50
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 1250 mm	940501 1250
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940550 50
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11