

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940865 1500
GTIN	4062406071059
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 50×20G.

Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Širina u G	50
širina	1250 mm
Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
Dubina u G	20

Korisna visina	1345 mm
Dubina	500 mm
ComfortClose	ne
Težina	104 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Visina	1500 mm
Pozicioniranje drške	gore
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940552 50
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940550 50
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKlizna vrata, širina 50G Za visinu ormara 1500 mm	940513 1500
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940590 50
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940560 50