

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 900mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940861 900
GTIN	4062406070885
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljen ormar u 50×20G.

Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Pozicioniranje drške	gore
širina	1250 mm
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Dubina	500 mm
Korisna visina	745 mm

Dubina u G	20
ComfortClose	ne
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Visina	900 mm
Težina	73 kg
Širina u G	50
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940560 50
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940552 50
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940550 50
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940590 50
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 900/1000 mm	940501 900/1000
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 50G Za visinu ormara 900 mm	940512 900