

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 1250mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 940865 1250 |
| GTIN | 4062406071042 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 50×20G.

Prihvata police u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

| | |
|----------------|---------|
| Korisna visina | 1095 mm |
| Dubina | 500 mm |
| širina | 1250 mm |
| Težina | 91 kg |

| | |
|--|--|
| Pozicioniranje drške | gore |
| Građ. vrsta ormara | Osnovni ormar |
| ComfortClose | ne |
| Dubina u G | 20 |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | da |
| Širina u G | 50 |
| Fronte za ormar | Klizna vrata od punog lima |
| Visina | 1250 mm |
| Izvedba | za individualno opremanje |
| Debljina materijala | 0,9 mm |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1000 |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta proizvoda | Ormar s policama |

Pribor

| | |
|---|------------------|
| Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 50 | 940590 50 |
| Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 50G Za visinu ormara 1000/1250 mm | 940513 1000/1250 |
| Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50 | 940560 50 |
| Maska za bravu za GridLine tip GP21 | 914227 GP21 |
| Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 50 | 940552 50 |
| Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50 | 940550 50 |