

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 2000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940865 2000
GTIN	4062406071066
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 50×20G.

Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Korisna visina	1845 mm
Težina	131 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Širina u G	50

ComfortClose	ne
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Dubina u G	20
Dubina	500 mm
Visina	2000 mm
Pozicioniranje drške	u sredini
širina	1250 mm
Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKlizna vrata, širina 50G Za visinu ormara 2000 mm	940513 2000
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940560 50
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940590 50
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940550 50
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940552 50