

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s krilnim vratima s prozorčićem, visina: 1500mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 940863 1500 |
| GTIN | 4062406070984 |
| Razred artikla | 9GI |

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 50×20G.

Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

| | |
|--|---------|
| Visina | 1500 mm |
| Korisna visina | 1345 mm |
| Pozicioniranje drške | gore |
| Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme | da |

| | |
|------------------------------------|--|
| Širina | 1250 mm |
| ComfortClose | ne |
| Dubina u G | 20 |
| Dubina | 500 mm |
| Težina | 104 kg |
| Fronte za ormar | Krilna vrata s prozorom |
| Građ. vrsta ormara | Osnovni ormar |
| Širina u G | 50 |
| Izvedba | za individualno opremanje |
| Debljina materijala | 0,9 mm |
| Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1000 |
| Kut otvaranja vrata | 250 stupanj |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta proizvoda | Ormar s policama |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 50G Za visinu ormara 1500 mm | 940512 1500 |
| Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 50 | 940552 50 |
| Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50 | 940550 50 |
| Pomična ručka za GridLine tip GP11 | 914226 GP11 |
| Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 50 | 940590 50 |
| Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50 | 940560 50 |
| Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 1500 mm | 940501 1500 |