

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 900mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940865 900
GTIN	4062406071028
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 50×20G.

Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
Korisna visina	745 mm
Težina	73 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina	500 mm

Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Dubina u G	20
ComfortClose	ne
Širina u G	50
Pozicioniranje drške	gore
širina	1250 mm
Visina	900 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940560 50
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKlizna vrata, širina 50G Za visinu ormara 900 mm	940513 900
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940590 50
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940550 50
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940552 50