

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s krilnim vratima od punog lima, visina: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940861 1500
GTIN	4062406070915
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljen ormar u 50×20G.

Prihvata police u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
Visina	1500 mm
Korisna visina	1345 mm
Širina u G	50

Dubina u G	20
Pozicioniranje drške	gore
Težina	104 kg
ComfortClose	ne
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Dubina	500 mm
širina	1250 mm
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940560 50
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKrilna vrata, širina 50G Za visinu ormara 1500 mm	940512 1500
Pomična ručka za GridLine tip GP11	914226 GP11
Komplet rasvjete Basic za ormare GridLine sKrilna vrata Za visinu ormara 1500 mm	940501 1500
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940552 50
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940550 50
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940590 50

