

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s kliznim vratima s prozorčićem, visina: 1000mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940867 1000
GTIN	4062406071103
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 50×20G.

Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključiti s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Težina	78 kg
Širina u G	50
Dubina u G	20
širina	1250 mm
Korisna visina	845 mm

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Fronte za ormar	Klizna vrata s prozorom
Visina	1000 mm
ComfortClose	ne
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Dubina	500 mm
Pozicioniranje drške	gore
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKlizna vrata, širina 50G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940560 50
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940552 50
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940550 50
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 50	940590 50