

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 750mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940885 750
GTIN	4062406071141
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 60×20G. Odgovarajuće ladice: 26×14G (molimo, zasebno naručiti). Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Širina u G	60
Korisna visina	595 mm
Visina	750 mm
Dubina	500 mm
Dubina u G	20

Težina	68 kg
Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
ComfortClose	ne
Pozicioniranje drške	gore
širina	1500 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940651 75
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940651 150
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 750/800 mm	940514 750/800
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940651 300
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940651 100
	940651 200

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm

940651 125

Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940590 30