

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s kliznim vratima s prozorčićem, visina: 1500mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940887 1500
GTIN	4062406071264
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 60x20G. Odgovarajuće ladice: 26x14G (molimo, zasebno naručiti). Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

ComfortClose	ne
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Dubina	500 mm
Pozicioniranje drške	gore
Širina u G	60

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Težina	105 kg
Visina	1500 mm
Korisna visina	1345 mm
Dubina u G	20
Fronte za ormar	Klizna vrata s prozorom
širina	1500 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940651 150
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940651 75
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940651 125
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940651 200

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940651 100
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940651 300