

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940885 1000
GTIN	4062406071172
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljen ormar u 60×20G. Odgovarajuće ladice: 26×14G (molimo, zasebno naručiti). Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Dubina	500 mm
širina	1500 mm
Korisna visina	845 mm
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Visina	1000 mm
Dubina u G	20

Širina u G	60
Težina	81 kg
Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
ComfortClose	ne
Pozicioniranje drške	gore
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940651 75
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940651 100
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940651 150
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940651 125
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940651 300
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940651 200