

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s kliznim vratima s prozorčićem, visina: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940887 1000
GTIN	4062406071240
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljen ormar u 60×20G. Odgovarajuće ladice: 26×14G (molimo, zasebno naručiti). Prihvata polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključiti s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Pozicioniranje drške	gore
širina	1500 mm
Visina	1000 mm
Fronte za ormar	Klizna vrata s prozorom
Dubina u G	20
Korisna visina	845 mm
ComfortClose	ne

Dubina	500 mm
Širina u G	60
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Težina	81 kg
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940651 300
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940651 125
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940651 75
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940651 150
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
	940651 200

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm

Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940590 30

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm

940651 100

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30

940552 30