

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 1250mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940885 1250
GTIN	4062406071189
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 60×20G. Odgovarajuće ladice: 26×14G (molimo, zasebno naručiti). Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

širina	1500 mm
Širina u G	60
Dubina	500 mm
Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da

Korisna visina	1095 mm
Pozicioniranje drške	gore
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Težina	93 kg
Dubina u G	20
Visina	1250 mm
ComfortClose	ne
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940651 200
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940651 125
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940651 100
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940651 75

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Ladica za ormare s kliznim vratima,širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940651 300
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sklizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 1500 mm	940514 1500
Ladica za ormare s kliznim vratima,širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940651 150