


Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s kliznim vratima s prozorčićem, visina: 1250mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940887 1250
GTIN	4062406071257
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 60×20G. Odgovarajuće ladice: 26×14G (molimo, zasebno naručiti). Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Širina u G	60
Fronte za ormar	Klizna vrata s prozorom
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
ComfortClose	ne
Dubina u G	20

Težina	93 kg
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Visina	1250 mm
Širina	1500 mm
Pozicioniranje drške	gore
Korisna visina	1095 mm
Dubina	500 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940651 125
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940651 300
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940651 75
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940651 150
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30

Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKlizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940651 100
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKlizna vrata, širina 60G Za visinu ormara 1500 mm	940514 1500
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940651 200