

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940885 1500
GTIN	4062406071196
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljen ormar u 60×20G. Odgovarajuće ladice: 26×14G (molimo, zasebno naručiti). Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.  
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Visina	1500 mm
Dubina	500 mm
Širina u G	60
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar

ComfortClose	ne
Korisna visina	1345 mm
Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
širina	1500 mm
Težina	105 kg
Dubina u G	20
Pozicioniranje drške	gore
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 150 mm	940651 150
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940590 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 100 mm	940651 100
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940552 30
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940550 30
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 125 mm	940651 125
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 30	940560 30

Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 200 mm	940651 200
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 300 mm	940651 300
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 30G Prednja visina ladice 75 mm	940651 75