

Garant GRIDLINE

**Osnovni ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940905 1500
GTIN	4062406071332
Razred artikla	9GI

**Opis****Izvedba:**

Neopremljen ormar u 80×20G. Odgovarajuće ladice: 36×14G (molimo, zasebno naručiti). Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutrašnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

**Napomena:**

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95. U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

Korisna visina	1345 mm
ComfortClose	ne
Dubina u G	20
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Težina	126 kg

Pozicioniranje drške	gore
Širina u G	80
Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Visina	1500 mm
širina	2000 mm
Dubina	500 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

## Pribor

Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40