

Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s kliznim vratima od punog lima, visina: 1250mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940905 1250
GTIN	4062406071325
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Neopremljen ormar u 80×20G. Odgovarajuće ladice: 36×14G (molimo, zasebno naručiti). Prihvat polica u rasteru od 25 mm. Vrata na unutarnjoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Podnožje za niveliranje s podesivim nogama za izjednačavanje neravnine tla.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano**.

Napomena:

Za police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Dubina	500 mm
ComfortClose	ne
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Pozicioniranje drške	gore
Fronte za ormar	Klizna vrata od punog lima
Težina	112 kg

Širina	2000 mm
Širina u G	80
Građ. vrsta ormara	Osnovni ormar
Visina	1250 mm
Dubina u G	20
Korisna visina	1095 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000
Podešavanje visine u rasteru	25
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
Polica200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKlizna vrata, širina 80G Za visinu ormara 1500 mm	940515 1500
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine sKlizna vrata, širina 80G Za visinu ormara 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21